



Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 7X8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610950 7X8
GTIN	4045197441430
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	8 mm
maximale Maulbreite b ₂	20 mm
maximale Maulbreite b ₁	18 mm
Schlüsselweite ₁	7 mm
maximale Maulhöhe h	4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	130 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel