



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 29-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630367
GTIN	4045197219220
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; **Steckschlüsseleinsätze** nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M2–M8
und für Innen-Sechskantschrauben gs_profil_6kant M4–M8.
Für Kreuzschlitzschrauben gs_profil_phillips M2–M6 und für Schlitzschrauben gs_profil_schlitz
M2,5–M5.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5; 6

BITS-Schraubendreherklingen für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675200 Gr. 1; 2; 3

BITS-Schraubendreherklingen Schlitz: 3 St. ähnlich Nr. 675260 Gr. 4; 5,5; 8

BITS-Klingenhalter: 1 St. Nr. 676800 Gr. 4/4

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029

Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr. 632829

Verlängerungen: 1 St. 75 mm

1 St. Nr. 632420 Gr. 150

Kardangelen: 1 St. Nr. 633520

Knarre: 1 St. Nr. 632300

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Länge: 234 mm

Breite: 104 mm
Höhe: 41 mm
Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	29
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	234 mm
Breite	104 mm
Höhe	41 mm