



Steckschlüssel-Sortiment, Edelstahl, 1/4 Zoll-Vierkant 24-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630350
GTIN	4000896121120
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Vorteil:

Das INOX®-Programm bietet eine bis zu dreifach höhere Lebensdauer im dynamischen Dauerlast-Vergleich. Bis zu 20% höhere Drehmoment- und Festigkeitswerte bei statischer Belastung, dadurch höhere Sicherheit in der Anwendung und geringere Verletzungsgefahr.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8 und für Innensechskantschrauben für Gewinde M4 – M10.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Quergriff: 1 St.

Steckgriff: 1 St.

Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 147 mm

Kardangelenk: 1 St.

Knarre: 1 St.

Aufbewahrung in: Kunststoffbox

Werkstoff: Edelstahl, INOX

Höhe: 39 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8 mm

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile	24
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-8 mm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Verpackung	Kunststoffbox
Länge	190 mm
Breite	125 mm
Höhe	39 mm
Produktart	Steckschlüssel