

**Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 22X24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610900 22X24
GTIN	4045197384270
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

maximale Maulhöhe h	8 mm
maximale Maulbreite b2	53 mm
maximale Maulbreite b1	49 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	22 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	245 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel