

**Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 14X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610950 14X15
GTIN	4045197159274
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	33 mm
maximale Maulbreite b2	35 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
maximale Maulhöhe h	6 mm
Schlüsselweite ₂	15 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	186 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel