



Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ:



Bestelldaten

Bestellnummer	632000
GTIN	4018754177738
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Zähnezahl: 22

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	117 mm
Zähnezahl	22
Arbeitswinkel	16,4 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt

Zubehör

Ersatzteil-Sortiment 1/4 Zoll inklusive Abdeckplatte

632250