

**Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 16X18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610900 16X18
GTIN	4045197384195
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	40 mm
Schlüsselweite ₂	18 mm
Schlüsselweite ₁	16 mm
maximale Maulhöhe h	7 mm
maximale Maulbreite b1	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	201 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel