



## Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 10X13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	610900 10X13
GTIN	4045197384102
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

### Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	26 mm
maximale Maulbreite b2	31 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	13 mm
maximale Maulhöhe h	6 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	171 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel