

**Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 14X17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610950 14X17
GTIN	4045197442420
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	39 mm
Schlüsselweite ₂	17 mm
maximale Maulhöhe h	6 mm
maximale Maulbreite b1	33 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	201 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel