

**Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 8X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610950 8X10
GTIN	4045197159212
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

maximale Maulbreite b2	23 mm
maximale Maulhöhe h	5 mm
maximale Maulbreite b1	20 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	8 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	136 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel