

**Doppelmaulschlüssel-Satz, phosphatiert, Anzahl Schlüssel: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	610910 10
GTIN	4045197384409
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	10
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Oberfläche	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610900 16X17
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610900 8X9
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 21X24 mm	610900 21X24
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 27X30 mm	610900 27X30
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 6X7 mm	610900 6X7
Kunststoff-Klemmhalter mit Verschlusslasche für Anzahl Schlüssel 11	611700 11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X19 mm	610900 18X19
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610900 12X13
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 20X22 mm	610900 20X22
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610900 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610900 14X15