



Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 18X19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610900 18X19
GTIN	4045197384201
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	43 mm
Schlüsselweite ₁	18 mm
maximale Maulhöhe h	7 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
maximale Maulbreite b1	40 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	220 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel