



Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 12X13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610900 12X13
GTIN	4045197348630
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	12 mm
Schlüsselweite ₂	13 mm
maximale Maulhöhe h	6 mm
maximale Maulbreite b1	29 mm
maximale Maulbreite b2	31 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	171 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel