

**Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer, Typ:****Bestelldaten**

Bestellnummer	632025
GTIN	4045197497192
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Zähnezahl: 36

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	115 mm
Zähnezahl	36
Arbeitswinkel	10 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche

verchromt