

**Doppelmaulschlüssel-Satz, phosphatiert, Anzahl Schlüssel: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	610910 12
GTIN	4045197384416
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	12
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Oberfläche	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 30X34 mm	610900 30X34
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 21X23 mm	610900 21X23
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 6X7 mm	610900 6X7
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610900 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610900 12X13
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610900 8X9
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 24X26 mm	610900 24X26
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 27X32 mm	610900 27X32
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610900 14X15
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610900 16X17
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 20X22 mm	610900 20X22
Kunststoff-Klemmhalter für Anzahl Schlüssel 12	611500 12
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X19 mm	610900 18X19