

Koken**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig, mit Kunststoffhülse, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	651240 19
GTIN	4991644359424
Artikelklasse	63R

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring

befestigen. Beim Wechseln der Räder und Reifen ist es wichtig, dass die Muttern oder Schrauben korrekt angezogen werden, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Kunststoffhülse können Sie sicherstellen, dass die Muttern oder Schrauben fest genug sitzen, ohne die Felgen zu beschädigen. Der Steckschlüssel ist auch für Schlagschrauber geeignet.

Die Kunststoffhülse schützt die Felgen und verhindert Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch das Werkzeug verursacht werden können. Sie können also sicher sein, dass Ihr KFZ immer in bestem Zustand bleibt.

Der Steckschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil jeder Autowerkstatt. Ob Sie selbst an Ihrem KFZ arbeiten oder den Räder- und Reifenwechsel von einem Fachmann durchführen lassen, dieses Werkzeug darf nicht fehlen.

Vorteil:

- **Geringer Ø und perfekt abgestimmte Gesamtlänge des Steckschlüssels ermöglichen das Arbeiten an schlecht zugänglichen Schrauben.**
- **Schutz empfindlicher Bauteile (z.B. Alufelge) durch Schutzhülsen.**
- **Positionieren bei laufendem Schrauber möglich, da die Schutzhülse freilaufend ist.**
- **Schnelle Unterscheidung der Einsätze durch Farbgebung.**
- **Hohe Belastbarkeit der Steckschlüssel möglich durch Torsionszone.**
- **Der im inneren vorhandene Kunststoffanschlag schon die empfindlichen Flächen der Radmutter.**

Verwendung:

Vor allem zur schonenden Montage empfindlicher Bauteile (z.B. Leichtmetallfelgen).

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Mangan phosphatiert.

Hinweis:

Ersatz-Schutzhülsen unter Nr. 651242.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	27,2 mm
Länge	110 mm
Schlüsselweite	19 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 3	651790 3
Verbindungstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X20 mm	651900 3X20
Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 25 mm	651800 25
Kunststoff-Schutzhülse Typ 19	651242 19