



Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 17X19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610950 17X19
GTIN	4045197159304
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	17 mm
maximale Maulhöhe h	7 mm
maximale Maulbreite b ₂	43 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
maximale Maulbreite b ₁	40 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	220 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel