



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 18X21 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610700 18X21
GTIN	4045197159007
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 235 mm

maximale Maulbreite b1: 40 mm

maximale Maulbreite b2: 47 mm

maximale Maulhöhe h: 8 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	40 mm
Schlüsselweite ₁	18 mm
maximale Maulbreite b2	47 mm
maximale Maulhöhe h	8 mm
Schlüsselweite ₂	21 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	235 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein