

**Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 4X5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610950 4X5
GTIN	4045197441416
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	4 mm
maximale Maulbreite b ₂	14 mm
Schlüsselweite ₂	5 mm
maximale Maulbreite b ₁	13 mm
maximale Maulhöhe h	3 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	103 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel