



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 19X24 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610700 19X24
GTIN	4045197159021
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 250 mm

maximale Maulbreite b1: 43 mm

maximale Maulbreite b2: 53 mm

maximale Maulhöhe h: 8 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	8 mm
Schlüsselweite ₁	19 mm
maximale Maulbreite b1	43 mm
maximale Maulbreite b2	53 mm
Schlüsselweite ₂	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	250 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein