



Arbeitsraumleuchte Planonlight LED Black Series, Leistungsaufnahme: 10W



Bestelldaten

Bestellnummer	081353 10
GTIN	2050001919397
Artikelklasse	04E

Beschreibung

Ausführung:

Planonlight LED **Black Series** ist die stärkste, **dichteste** und **kompakteste** unter den Planonlight Arbeitsleuchten. Anbauvariante mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten für härteste industrielle Anwendungsbereiche.

- **Höchste Leuchtkraft mit 157 Lumen/Watt LEDs.**
- **Absolut wartungsfrei (mit einer Lebensdauer von 50000 h).**
- **Optimal zur Nachrüstung durch die äußerst kompakten Bauformen, auch für den Einsatz in sehr verwinkelten Maschinen.**
- **Äußerst variantenreich mit 8 verschiedenen Modellen (Einbauversion auf Anfrage).**
- **Flexible Befestigung: Flächenbündiger Einbau oder mit passender, verstellbarer Halterung 081381 für 45° Deckenmontage.**
- **Verbessertes und bewährtes Dichtprinzip mit IP68 und IP69K (Emulsionsdicht).**

Hinweis:

Betriebsspannung 24 V DC - Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte! Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.

Technische Beschreibung

Gewicht	500 g
---------	-------

Lichtstrom	1300 lm
Leistungsaufnahme	10 W
Abstrahlwinkel fest	120 Grad
Leuchtmittel	LED-Modul
Temperaturbereich	-20 - 55 °C
Gesamthöhe	20 mm
Farbtemperatur	6500 K
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gesamtbreite	65 mm
Gesamtlänge	168,5 mm
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	10487
Produktart	Maschinenleuchte

Zubehör

Transformator für PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Halter für Black Series 45°	081381