



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: 2-50CG



Bestelldaten

Bestellnummer	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte. **Grüne Kreuzlinien** für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Bluetooth-Schnittstelle für einen ferngesteuerten Einsatz zum präzisen Arbeiten ohne das Gerät zu berühren. Kann mit Akku (Lieferumfang) oder Batterien betrieben werden. Großer Arbeitsbereich von bis zu 80 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

12 V Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Multifunktionshalter, Laserzieltafel, Schutztasche und Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Länge	136 mm
-------	--------

Reichweite	20 m
IP-Schutzart	IP 54
Nivellierbereich	±4 Grad
Stativgewinde	1/4 Zoll
Fehlergrenze	±0,3 mm/m
Höhe	122 mm
Reichweite mit Empfänger	80 m
Laserklasse	2
Breite	55 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Gewicht	600 g
Verpackung	Transportkoffer
Farbe des Lasers	grün
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Nennspannung	12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Kreuzlinienlaser