



Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 5,5X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610950 5,5X7
GTIN	4045197441423
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	15 mm
Schlüsselweite ₁	5,5 mm
Schlüsselweite ₂	7 mm
maximale Maulhöhe h	4 mm
maximale Maulbreite b2	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	122 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel