

**Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 13X17mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 610900 13X17 |
| GTIN | 4045197384157 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------|
| maximale Maulbreite b1 | 33 mm |
| maximale Maulbreite b2 | 39 mm |
| Schlüsselweite ₁ | 13 mm |
| Schlüsselweite ₂ | 17 mm |
| maximale Maulhöhe h | 6 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Schlüssellänge L | 201 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Maulstellung 1 | 15 Grad |
| Maulstellung 2 | 15 Grad |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Oberfläche | phosphatiert |
| Produktnameattribut | phosphatiert |
| funkenfrei | nein |
| beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein |
| Produktart | Schraubenschlüssel |