

**Glattwalzrolle konvex, Rollen-Ø: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	291440 15
GTIN	4030741009327
Artikelklasse	29H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gedreht und poliert ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).  
Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.

**Vorteil:**

- **Verbesserte Oberflächengüte.**
- **Verfestigung der Oberflächen.**
- **Reduktion der Prozesszeit.**

**Verwendung:**

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

**Passend für:**

Rändelformwerkzeug: Nr. 290000; 290001

**Technische Beschreibung**

Rollenbohrungs-Ø	4 mm
Rollen-Ø	15 mm
Rollenbreite	4 mm

Schneidstoff	HSS
Rauheitswert	4 µm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktart	Glattwalzwerkzeug