



Glattwalzrolle konvex, Rollen-Ø: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	291440 25
GTIN	4030741009693
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gedreht und poliert ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.

Vorteil:

- **Verbesserte Oberflächengüte.**
- **Verfestigung der Oberflächen.**
- **Reduktion der Prozesszeit.**

Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr. 290004

Technische Beschreibung

Rollenbohrungs-Ø	6 mm
Rollen-Ø	25 mm
Rollenbreite	8 mm

Schneidstoff	HSS
Rauheitswert	4 µm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktart	Glattwalzwerkzeug