



## Glattwalzrolle konvex, Rollen-Ø: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	291442 10
GTIN	4030741391019
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.  
Geschliffen ( $R_z = 2 \mu\text{m} - 3 \mu\text{m}$ ).

#### Vorteil:

- **Verbesserte Oberflächengüte.**
- **Verfestigung der Oberflächen.**
- **Reduktion der Prozesszeit.**

#### Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

#### Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr. 290000; 290001  
Rollenbreite: 4 mm  
Rollenbohrungs-Ø: 4 mm

### Technische Beschreibung

Rollenbohrungs-Ø	4 mm
Rollen-Ø	10 mm

Rollenbreite	4 mm
Schneidstoff	HSS
Rauheitswert	2 - 3 $\mu\text{m}$
Form	konvex
Typ	RRE
Produktart	Glattwalzwerkzeug