

**Glattwalzrolle konvex, Rollen-Ø: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	291442 15
GTIN	4030741391026
Artikelklasse	29H

Beschreibung**Ausführung:**

Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.
Geschliffen ($R_z = 2 \mu\text{m} - 3 \mu\text{m}$).

Vorteil:

- **Verbesserte Oberflächengüte.**
- **Verfestigung der Oberflächen.**
- **Reduktion der Prozesszeit.**

Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr. 290000; 290001
Rollenbreite: 4 mm
Rollenbohrungs-Ø: 4 mm

Technische Beschreibung

Rollen-Ø	15 mm
Rollenbohrungs-Ø	4 mm

Rollenbreite	4 mm
Schneidstoff	HSS
Rauheitswert	2 - 3 μm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktart	Glattwalzwerkzeug