

**Glattwalzrolle konvex, Rollen-Ø: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	291442 20
GTIN	4030741009594
Artikelklasse	29H

Beschreibung**Ausführung:**

Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.
Geschliffen ($R_z = 2 \mu\text{m} - 3 \mu\text{m}$).

Vorteil:

- **Verbesserte Oberflächengüte.**
- **Verfestigung der Oberflächen.**
- **Reduktion der Prozesszeit.**

Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr. 290004
Rollenbreite: 8 mm
Rollenbohrungs-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Rollenbohrungs-Ø	6 mm
Rollen-Ø	20 mm

Rollenbreite	8 mm
Schneidstoff	HSS
Rauheitswert	2 - 3 μm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktart	Glattwalzwerkzeug