



Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 8X9mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610900 8X9
GTIN	4045197384089
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	9 mm
Schlüsselweite ₁	8 mm
maximale Maulbreite b ₂	22 mm
maximale Maulhöhe h	4 mm
maximale Maulbreite b ₁	20 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	136 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel