

## Büroregal Grundregal, Tiefe 300 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2300/1000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990590 2300/1000
GTIN	4004514219930
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.

Aussteifung durch Kreuzstrebe. Anschlagleisten verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.

#### Maximale Tragfähigkeit: 85 kg pro Fachboden.

Regaltiefe 300 mm: fasst bis 96 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

#### Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge: max. 600 mm

#### Hinweis:

- **Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.**
- **Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

### Technische Beschreibung

Höhe	2300 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	1060 mm
Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	7
Tiefe	300 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 300 mm
Produktart	Ordnerregal

---

## Zubehör

Klemmfuß	990852
----------	--------