

Büroregal Anbauregal, Tiefe 300 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2300/1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990591 2300/1000
GTIN	4004514219961
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.

Aussteifung durch Kreuzstrebe. Anschlagleisten verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.

Maximale Tragfähigkeit: 85 kg pro Fachboden.

Regaltiefe 300 mm: fasst bis 96 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge: max. 600 mm

Hinweis:

- **Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.**
- **Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Technische Beschreibung

Höhe	2300 mm
Breite	1000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1006 mm
Tiefe	300 mm
Anzahl Fachboden	7
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 300 mm
Produktart	Ordnerregal

Zubehör

Klemmfuß	990852
----------	--------