

## Büroregal Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2300/1000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.

Aussteifung durch Längsriegel. Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.

#### Maximale Tragfähigkeit: 150 kg pro Fachboden.

Regaltiefe 600 mm: Beidseitig nutzbar. Fasst bis 192 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

#### Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge: max. 600 mm

#### Hinweis:

- Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
- Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Beschreibung

Aufbaumaß Grundregal Breite	1060 mm
-----------------------------	---------

Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	7
Tiefe	600 mm
Höhe	2300 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Ordnerregal

---

## Zubehör

Klemmfuß	990852
----------	--------