

Büroregal Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2300/1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990596 2300/1000
GTIN	4004514220172
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.
Aussteifung durch Längsriegel. Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.

Maximale Tragfähigkeit: 150 kg pro Fachboden.

Regaltiefe 600 mm: Beidseitig nutzbar. Fasst bis 192 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge: max. 600 mm

Hinweis:

- Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
- Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Tiefe	600 mm
-------	--------

Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	7
Höhe	2300 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1006 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Ordnerregal

Zubehör

Klemmfuß	990852
----------	--------