



## Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 32X36 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 610700 32X36  |
| GTIN          | 4045197159137 |
| Artikelklasse | 61A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 325 mm

maximale Maulbreite b1: 70 mm

maximale Maulbreite b2: 80 mm

maximale Maulhöhe h: 10 mm

### Technische Beschreibung

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| maximale Maulhöhe h         | 10 mm    |
| maximale Maulbreite b1      | 70 mm    |
| Schlüsselweite <sub>2</sub> | 36 mm    |
| Schlüsselweite <sub>1</sub> | 32 mm    |
| maximale Maulbreite b2      | 80 mm    |
| Schlüsselweiten-Maße        | metrisch |
| Schlüssellänge L            | 325 mm   |
| Norm                        | DIN 3110 |
| Norm                        | ISO 3318 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Maulstellung 1                     | 15 Grad |
| Maulstellung 2                     | 15 Grad |
| funkenfrei                         | nein    |
| beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein    |