

**HOLEX®**

## Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer



### Bestelldaten

Bestellnummer	632300
GTIN	4045197162465
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

ganze Länge: 125 mm

Zähnezahl: 36

### Technische Beschreibung

Arbeitswinkel	10 Grad
Aufnahmebohrung am Heftende	
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
mit QuickRelease	
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Verschleißteile austauschbar	

ganze Länge	125 mm
mit Auswerfer	
mit Hammerfunktion	
Knarrenkopf vom Griff lösbar	
stufenlos ausziehbar	
Oberfläche	verchromt
Drehgriff	
elektrische Isolierung	
mit Schwenkkopf	
Ratschengetriebe	
mit Gelenkkopf	
Zähnezahl	36
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Knarrenkopf Breite	mm
Produktart	