



## IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zoll, für Vielzahnschrauben (XZN), für Schrauben: M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	651355 M12
GTIN	4045197336514
Artikelklasse	62D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Ø antriebseitig: 25 mm

Länge: 55 mm

### Technische Beschreibung

Länge	55 mm
Ø antriebseitig	25 mm
für Schrauben	M12
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

**Zubehör**

Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 25 mm	651800 25
Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X20 mm	651900 3X20
Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 3	651790 3