

Koken
IMPACT-Kardangelenk, 1/2 Zoll, E 12,5

Bestelldaten

Bestellnummer	651610
GTIN	24991644385557
Artikelklasse	63R

Beschreibung
Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Außenvierkant nach DIN 3121 E 12,5 (Federstift) bzw. F 12,5 (Stiftloch).

Innenvierkant nach DIN 3121 G 12,5 mit Bohrung und Ringnut.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

ganze Länge	65 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3121
Abtriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Kardangelenk

Zubehör

Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm	651900 3X25
Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4	651790 4
Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm	651800 30