



12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	630950 5
GTIN	4018754000302
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten.

Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubköpfe und -Mutter werden geschont.

Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 630929

Technische Beschreibung

Länge	23 mm
Schlüsselweite	5 mm
Ø abtriebsseitig	7,9 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz