

**Garant****Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn INOX, Blatt-Ø D: 305mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584004 305
GTIN	4045197883728
Artikelklasse	51S

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hartmetallbestückt**, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

**Verwendung:**

**Universelles Sägeblatt** für die Bearbeitung von **INOX** mit Kapp- und Gehrungssägen. Problemloses Trennen von Rohren, Blechen, Profilen und Vollmaterial. Auch für Stahl und NE-Materialien geeignet. Nicht geeignet für Guss. Gratarmer, schneller Schnitt ohne Kühlung.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Zähne	72
Zahnausführung	Trapez-Flachzahn
Schnittbreite B	2,2 mm
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Blatt-Ø D	305 mm
Produktart	Kreissägeblatt

