

Garant**Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn INOX, Blatt-Ø D: 355mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	584004 355
GTIN	4045197883735
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Universelles Sägeblatt für die Bearbeitung von **INOX** mit Kapp- und Gehrungssägen. Problemloses Trennen von Rohren, Blechen, Profilen und Vollmaterial. Auch für Stahl und NE-Materialien geeignet. Nicht geeignet für Guss. Gratarmer, schneller Schnitt ohne Kühlung.

Technische Beschreibung

Blatt-Ø D	355 mm
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Anzahl Zähne	84
Schnittbreite B	2,4 mm
Zahnausführung	Trapez-Flachzahn
Produktart	Kreissägeblatt

