

**12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	630950 5,5
GTIN	4018754000401
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten.

Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont.

Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 630929

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	5,5 mm
∅ abtriebsseitig	8,5 mm
Länge	23 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz