

**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631020 5,5
GTIN	4045197161789
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	5,5 mm
Länge	25 mm
Ø abtriebsseitig	8,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz