



## Selbstnivellierender Rotationslaser GRL, Typ: 400H



### Bestelldaten

Bestellnummer	468495 400H
GTIN	3165140604406
Artikelklasse	46T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Selbstnivellierender Rotationslaser für den Außenbereich. Präzises, schnelles und einfaches Nivellieren der Laserlinien. Anti-Drift-System **verhindert Nivellierfehler** bei Vibrationen und Erschütterungen.

#### Funktion:

IP56: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Laser-Empfänger, Messlatte, Baustativ, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung, Transportkoffer.

IP-Schutzart: IP 56

Fehlergrenze:  $\pm 0,08$  mm/m

Laserklasse: 2

Farbe des Lasers: rot

Reichweite: 20 m

Reichweite mit Empfänger: 400 m

Nivellierbereich:  $\pm 5$  Grad

### Technische Beschreibung

Stativgewinde	5/8 UNC Zoll
IP-Schutzart	IP 56
Breite	217 mm
Gewicht	2 kg
Reichweite	20 m
Drehzahl	600 min <sup>-1</sup>
Reichweite mit Empfänger	400 m
Nivellierzeit	15 s
Betriebsdauer	30 h
Laserklasse	2
Nivellierbereich	±5 Grad
Länge	234 mm
Höhe	194 mm
Fehlergrenze	±0,08 mm/m
Farbe des Lasers	rot
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Selbstnivellierender Rotationslaser