

Grenzwellennutenlehre, P9, Nennmaß: 11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	484402 11
GTIN	2050001937100
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehren **mit Toleranzklasse P9**.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Technische Beschreibung

Nennmaß	11 mm
Qualität	9
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Passung	P9
Toleranzfeld	P
Werkstoff	gehärteter Stahl
Produktnamensattribut	P9
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutenlehre

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler \varnothing 20 mm

028300 20