

Grenzwellennutenlehre, P9, Nennmaß: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	484402 24
GTIN	2050001937186
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehren **mit Toleranzklasse P9**.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Technische Beschreibung

Nennmaß	24 mm
Werkstoff	gehärteter Stahl
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Toleranzfeld	P
Passung	P9
Qualität	9
Produktnamensattribut	P9
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutenlehre

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler \varnothing 60 mm

028300 60