

## Grenzlehdorn Gutchrom H7, Nennmaß-Ø: 29mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484040 29     |
| GTIN          | 2050001955395 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

**Gutseite mit Hartchrom-Messflächen.** Dadurch ca. 8fach höhere Standzeit.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**

### Technische Beschreibung

|              |                |
|--------------|----------------|
| Toleranzfeld | H              |
| Norm         | DIN 7150-2     |
| Norm         | DIN 7164       |
| Qualität     | 7              |
| Nennmaß      | 29 mm          |
| Lehrenart    | Gutlehre       |
| Lehrenart    | Ausschusslehre |
| Kalibrierung | L6             |
| Produktart   | Grenzlehdorn   |

## Dienstleistungen

|  |           |
|--|-----------|
| KalibrierungGrenzlehdorn maximaler Ø 60 mm       | 028300 60 |
| DAkkS-KalibrierungGrenzlehdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |