

## Grenzlehdorn Gutchrom H7, Nennmaß-Ø: 84mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	484040 84
GTIN	2050001955715
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

**Gutseite mit Hartchrom-Messflächen.** Dadurch ca. 8fach höhere Standzeit.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**

### Technische Beschreibung

Toleranzfeld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Qualität	7
Nennmaß	84 mm
Lehrenart	Gutlehre
Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzlehdorn

## Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 200 mm	028340 200
KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 200 mm	028300 200