



LED-Stirnlampe, Herstellerbezeichnung: H3.2



Bestelldaten

Bestellnummer	081486 H3.2
GTIN	4058205000666
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Stirnlampen. Leichte, laufzeitoptimierte LED-Stirnlampe.

Stufenlos dimmbar.

IP-Schutzart: IP X4

Herstellerbezeichnung: H3.2

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 5 - 120 lm

Leuchtdauer: 6 - 60 h

Anzahl enthaltener Batterien: 3

Batterietyp: Micro, AAA

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	H3.2
Batterietyp	Micro, AAA
IP-Schutzart	IP X4
Anzahl enthaltener Batterien	3
ATEX-Zone	keine
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Kopf-Ø	28 mm

Lichtstrom	5 - 120 lm
Leuchtdauer	6 - 60 h
Gewicht	133 g
Leuchtweite	20 - 100 m
Energieversorgung	Batteriebetrieben
chemischer Aufbau	Alkali-Mangan
wiederaufladbar	nein
Beleuchtung dimmbar	ja