

**Elektronik-Seitenschneider Super Knips® , KW, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726620 140
GTIN	4003773081685
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Verwendung:

Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	15,7 mm
ganze Länge	140 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1,4 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 2,1 mm
Schneidenlänge	12,3 mm
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche	brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	nein
Produktart	schneidende Zange